

# WA-2

## Entschäumer

MAGNAFLUX® WA-2 Entschäumer ist eine milchige Flüssigkeit zur Verhinderung der Schaumbildung bei wasserbasierten Magnetpulverprüfmitteln.



### FUNKTIONEN

- Einfache Anwendung
- Hervorragende Entschäumungscharakteristik

### ZUSAMMENSETZUNG

WA-2 besteht aus silikonfreiem Entschäumungsmittel.

### TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Form und Farbe</b>	milchig-weiße Flüssigkeit
<b>Dichte</b>	1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH (1% Lösung)</b>	Neutral

Wie alle Magnaflux Produkte wird WA-2 streng kontrolliert, um Charge für Charge gleichbleibende Qualität, optimale Prozesskontrolle und Prüfsicherheit zu gewährleisten.

### GEBRAUCHSEMPFEHLUNGEN

<b>Lagertemperatur</b>	10°C bis 30°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	5°C bis 55°C
<b>Empfohlene Konzentration</b>	maximal 1 Gewichts-%

### ALLGEMEINE ANWENDUNG

Wenn Magnetpulverprüfflüssigkeiten stark schäumen, verteilen Sie wenige Tropfen WA-2 auf der Oberfläche. Sollte der Schaum bestehen bleiben, fügen Sie ein Paar Tropfen mehr hinzu.

WA-2 sollte in einer Konzentration von höchstens 1 Gew-% angewendet werden. Erhöhte Konzentrationen an Entschäumer können die Benetzungseigenschaften der Prüfflüssigkeit vermindern oder zum Verklumpen der Magnetpulverpartikel führen. WA-2 sollte daher tropfenweise zugegeben werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

### LIEFERFORMEN



x 6  
064C006

### ARBEITSSCHUTZ

Vor Gebrauch das betreffende Sicherheitsdatenblatt lesen. Sicherheitsdatenblätter für dieses Produkt sind auf Anforderung bei Ihren Magnaflux Händler oder über die Magnaflux Internetseite [www.magnaflux.eu/de](http://www.magnaflux.eu/de) erhältlich.